

# Kompaktübersicht: Bauformen & Konnektivität

Modell	WHO 4 Mini RIC 61	WHO 4 Standard RIC 62	Standard HdO 70	WHO 4 Super Power HdO 80	WHO 4 Super Power HdO 90	WHO 4 Akku RIC 61	Wireless CIC	Wireless ITC	Konnektivität								
Batterie	312	13	13	13	675	Akku	10	312	Streaming mit iOS (Apple   MFi)	Streaming ab Android 10 (ASHA)	Interton Sound App	Fernbedienung (Mini)	Fernbedienung 2	TV Streamer 2	Telefonclip 2	Multi Mic	
Move 4																	
12 Kanäle																	
Move 3																	
8 Kanäle																	
Move 2																	
6 Kanäle																	

**Akku RIC 61**

LADEZEIT	AKKULAUFZEIT IN STUNDEN
3 Stunden =	30
	24 <small>bei 50% Streaming-Zeit</small>
1 Stunde =	16
30 Minuten =	8

Desktop Ladestation

**Farben RIC & HdO**

- Grau
- Schwarz
- Mittelblond
- Beige
- Dunkelbraun

**Farben IdO**

- Hell
- Beige
- Hellbraun
- Braun
- Dunkelbraun
- Transparent
- Weiß\*
- Transparent-Rot\*
- Transparent-Blau\*
- Schwarz\*

**SureFit 2C Hörer**

LP-Hörer    MP-Hörer    HP-Hörer    mEx-Hörer UP

RIC Systeme **inklusive** einem SureFit 2C - LP, MP oder HP Hörer (Bitte bei Bestellung angeben)

Auch verfügbar als LP, MP, HP

**RIC Domes - SureFit 3**

Offener Dome    Tulpen Dome    Geschlossener Dome    Power Dome

**HdO Domes - SureFit 2 (für ThinTube)**

Offener Dome    Tulpen Dome    Power Dome

Offene, geschlossene und PowerDomes jeweils erhältlich in den Größen klein, mittel, groß. Tulpe erhältlich als Einheitsgröße.

Direktes Android Streaming (ASHA) benötigt mindestens Android 10 und muss vom Smartphonehersteller aktiviert sein.

# Kompaktübersicht: Funktionen der Technikstufen

Funktionsbezeichnung		Interton Move 4	Interton Move 3	Interton Move 2
<b>Klangqualität</b>	Anzahl der Kanäle	12	8	6
	Umgebungsklassifizierung	●	●	●
	Eingangsdynamikbereich - 116 dB SPL	●	●	●
<b>Hörkomfort</b>	Adaptive Störgeräuschreduktion	●	●	●
	Adaptive Windgeräuschreduktion	●	●	●
	Mikrofonrauschunterdrückung	●	●	●
	Impulsschallunterdrückung	●		
<b>Mikrofoneinstellungen</b>	Kombinierte Direktionalität	●		
	Synchronisierte Direktionalitätsautomatik	●		
	Wählbarer Öffnungswinkel	●	●	
	Direktionalitätsautomatik	●	●	●
	Direktionalität mit Sprachfokus	●	●	●
	Feste Direktionalität	●	●	●
<b>Rückkopplungsmanagement</b>	Rückkopplungs-Manager	●	●	●
	Musikmodus	●		
	Voreingestellter Rückkopplungs-Manager	●	●	●
<b>Eingewöhnung</b>	Synchronisierter Eingewöhnungsmanager	●	●	
	Eingewöhnungsmanager	●	●	●
<b>Komfort &amp; Konnektivität</b>	Ohr-zu-Ohr-Kommunikation (Programmwahl, Lautstärkereglung)	●	●	
	AutoPhone	●	●	●
	Comfort Phone	●	●	
	Direktes Audio-Streaming von iOS-Geräten	●	●	
	Direktes Audio-Streaming von kompatiblen Android-Geräten (ASHA vorausgesetzt)	●	●	
	Interton Sound App	●	●	●
	Fern-Firmwareupdate der Hörsysteme	●	●	●
<b>Robustheit &amp; Hardware</b>	Nanobeschichtung (IP68 zertifiziert)	●	●	●
	Desktop Ladestation	●		
<b>Funkzubehör</b>	Fernbedienung 2 & Fernbedienung Mini	●	●	●
	TV Streamer 2	●	●	●
	Telefonclip 2	●	●	●
	Multi Mic	●	●	●
<b>Anpassung</b>	Einstellbare Hörprogramme	4	4	4
	Tieffrequente Anhebung (nur verfügbar mit UP-Hörer)	●	●	●
	Tinnitus Sound Generator (TSG)	●	●	●
	Datalogging	●	●	●
	Kabellose Anpassung mit Noahlink Wireless	●	●	●