

Katalog Lichtsignalanlagen & Hörlösungen



Ein beruhigendes Gefühl für Sie und Ihre Angehörigen

Für Menschen mit einer Hörminderung sind alltägliche Dinge, die andere für selbstverständlich halten, wie zum Beispiel das Hören der Türklingel, eine echte Herausforderung. Aber so muss es nicht sein. Heutzutage gibt es viele Möglichkeiten, um Ihr Hören zu unterstützen. Bellman & Symfon bietet Produkte an, die Ihnen häusliche Ereignisse signalisieren und die Ihnen helfen, Gesprächen besser folgen zu können.

Signalisierungssystem

Übersicht	3
Sender	5
Empfänger	7
Standalone und Zubehör Visit	9

Weckhilfen und Audio

Übersicht Wecken und Alarmieren	11
TV-Set	12
Hörverstärker	12
Zubehör Audio	13



Das Visit System

Zuhause hören

Das Visit System hilft Menschen mit Hörbedarf in ihrem Wohnraum Signale, wie z.B. Türklingel, Telefon oder Rauchmelder wahrzunehmen. Zu wissen, dass Sie benachrichtigt werden, wenn etwas passiert, bietet ein beruhigendes und sicheres Gefühl. Hier sehen Sie, wie die verschiedenen Visit Sender und Empfänger in einem typischen Haushalt arbeiten.



1 Tür-Sender
Erkennt, wenn es an der Tür klingelt




2 Rauchmelde-Sender
Erkennt sowohl Rauch als auch Hitze



3 Babyruf-Sender
Informiert Sie, wenn Ihr Kind Sie braucht



4 Telefon-Transceiver
Verbindet Visit mit Smartphone/Tablet



5 Tischblitzlampe
Benachrichtigt mit hellem Blitzlicht



6 Wecker Visit
Weckt Sie mit Tonsignal, Blitzlicht und Vibration



7 Tragbarer Empfänger
Gibt ein regulierbares Tonsignal ab



8 Pager-Empfänger
Benachrichtigt mit kräftiger Vibration



9 Armband-Empfänger
Benachrichtigt mit dezenter Vibration

Visit Sender

Diskret, wartungsfrei und einfach zu installieren

Telefon-Transceiver BT

BE1433 | HMW 13.99.04.5006



Beschreibung

Der Telefon-Transceiver BT ist Teil des Visit Systems. Dieser arbeitet mit Funk und Bluetooth und stellt Ihnen zusätzlich alle Ereignisse in der kostenfreien App dar. Signalisiert natürlich auch Festnetz- und Smartphone Anrufe.

Bluetooth-fähig Bis zu 200 m Reichweite

App-gesteuert Erhältlich für iOS & Android

Nahtlose Kommunikation Verbindet Visit mit Ihrem Smart-Gerät.

Größe und Gewicht 65 × 100 × 27 mm, 120 g



Telefon-Sender

BE1431 | HMW 13.99.04.0025



Beschreibung

Der Telefon-Sender hilft Ihnen, das Telefonklingeln zu bemerken. Er signalisiert dies dem Empfänger, der Sie mit Ton, Licht oder Vibration informiert. Sie können eine breite Palette von Zubehör an die drei separaten Trigger-Eingänge anschließen.

Zuverlässig Bis zu 250 m Reichweite

Einsatzbereit Anschlusskabel beinhaltet

Multi-Eingang Drei separate Trigger-Eingänge


Anpassbares Signal Wählen Sie eines für jeden Trigger

Größe und Gewicht 65 × 100 × 27 mm, 120 g



Tür-Sender

BE1411 | HMW 13.99.04.0027



Beschreibung

Der Tür-Sender informiert Sie, sobald es an der Haustür klingelt. Wenn die Türklingel betätigt wird, meldet er dies den Empfängern, welche Sie mit Ton, Licht oder Vibration informieren.

Zuverlässig Bis zu 250 m Reichweite

Flexibel Auch für Gegensprechanlagen

Sichere Erkennung Dual-Mikrofon-Technologie

Programmierbar Durch „lernen“ jeden Ton erkennen

Größe und Gewicht 65 × 100 × 27 mm, 120 g



Rauchmelde-Sender

BE1481 | HMW 13.99.04.0040



Beschreibung

Der Rauchmelde-Sender warnt Sie sofort im Falle eines Brandes und überträgt den Alarm auf die Visit Empfänger. Er verfügt zusätzlich über eine Batterieüberwachung, die Sie auf eine schwache Batterie hinweist.

Sensortyp Optisch und Thermal

Reichweite Bis zu 200 m

Broadcast-Modus Übertragung an alle Visit Empfänger


Langlebig Bis zu 5 Jahre Batterielaufzeit

Batterieüberwachung Anzeige schwache Batterie



Druckknopf-Sender

BE1420 | HMW 13.99.04.0031



Beschreibung

Der Druckknopf-Sender arbeitet als Funk-Türklingel. Bei Betätigung gibt er ein Signal an die Empfänger, die Sie mit Blitzlicht, Tonsignal und/oder Vibration informieren. Er kann auch als häuslicher Personenruf-Alarm verwendet werden.

Zuverlässig Bis zu 200 m Reichweite

Flexibel Verwendung als Personenruf

Einstellbare Anzeige Signalunterscheidung

Lange Leistung Bis zu 2 J. Batterielebensdauer

Größe und Gewicht 48 × 66 × 23 mm, 50 g



Babyruf-Sender

BE1491 | HMW 13.99.04.0026



Beschreibung

Der Babyruf-Sender informiert Sie, sobald Ihr Kind Sie braucht, auch wenn Sie schlafen oder ein paar Zimmer entfernt sind. Er signalisiert dies den Empfängern, die Sie mit Ton, Licht und/oder Vibration alarmieren, sodass Sie immer in der Nähe Ihres Kindes sind.

Zuverlässig Bis zu 250 m Reichweite

Flexibel Empfindlichkeit und Verzögerung

Anpassbares Signal Separates Signal á Kind

Optional Kontaktmatte Wenn Ihr Kind das Bett verlässt

Größe und Gewicht 65 × 100 × 27 mm, 120 g



Visit Empfänger

Smart, funkbasierend und benutzerfreundlich

Tischblitzlampe

BE1441 | HMW 13.99.04.2019



Beschreibung

Die Tischblitzlampe informiert Sie durch extra helles Blitzlicht, sobald sie durch einen Sender aktiviert wird. Sie arbeitet über Funk und lässt sich variabel ausrichten.

Helles Blitzlicht	30 Candela Xenon Licht
Klare Identifikation	Unterschiedliche Farb-LEDs
Drehbarer Kopf	Einfache Lichtausrichtung
Funktionalität	Festnetz Direktanschluss
Größe und Gewicht	Ø 88 × 140 mm, 310 g



Tischblitzlampe inkl. Ausfallakkus

BE1442 | HMW 13.99.04.2017



Beschreibung

Die Tischblitzlampe informiert Sie durch extra helles Blitzlicht, sobald sie durch einen Sender aktiviert wird. Sie arbeitet über Funk und lässt sich variabel ausrichten. Diese Version beinhaltet Ausfall-Akkus.

Helles Blitzlicht	30 Candela Xenon Licht
Klare Identifikation	Unterschiedliche Farb-LEDs
Drehbarer Kopf	Einfache Lichtausrichtung
Ausfall-Akkus	Funktioniert bei Stromausfall
Größe und Gewicht	Ø 88 × 155 mm, 320 g



Tragbarer Empfänger

BE1450 | HMW 13.99.04.2001



Beschreibung


Der tragbare Empfänger benachrichtigt Sie mit einem regulierbaren Tonsignal, wenn ein Sender aktiviert wird. Er ist einfach zu bedienen und kabellos, sodass Sie ihn auch auf dem Balkon oder im Garten nutzen können.

Lautes Tonsignal	Einstellbar bis zu 93 dB
Klare Identifikation	Töne und Lichtsignale
Einfache Einrichtung	Wandhalterung inkludiert
Lange Leistung	Bis zu 3 J. Batterielebensdauer
Größe und Gewicht	130 × 165 × 36 mm, 590 g



Wecker Visit

BE1580 | HMW 13.99.04.3016



Beschreibung

Der Blitzlichtwecker inkl. Vibrationskissen weckt Sie mit Tonsignal, LED-Blitzlicht und/oder Vibration, wenn es Zeit ist, aufzustehen oder ein Sender aktiviert wird. Zusätzlich verfügt er über ein sanftes, blaues Nachtlicht.

Lautes Alarmsignal	Schrittweise auf über 100dB
Intensives Blitzlicht	Vier helle LED Lichter
Vibrationskissen	Weckt Sie mit Vibration
Ausfall-Akkus	Funktioniert bei Stromausfall
Größe und Gewicht	121 × 92 × 108 mm, 390 g



Pager

BE1470 | HMW 13.99.04.4004



Beschreibung

Der Pager benachrichtigt Sie mit Vibration und farbigen LEDs, wenn ein Sender aktiviert wird. Während der Nacht können Sie ein Vibrationskissen an das Ladegerät (Zubehör) anschließen.

Diskrete Vibration	Am Gürtel oder in der Tasche
Klare Identifikation	Individuelle Symbole und Farben
Leicht und mobil	Inkl. Gürtel-Clip und Trageband
Reichweite	200 m
Größe und Gewicht	57 × 86 × 29 mm, 70 g



Armband-Empfänger

BE8102 | HMW 13.99.04.1002



Beschreibung

Der Armband-Empfänger benachrichtigt Sie tagsüber mit Vibration und farbigen LEDs, wenn ein Sender aktiviert wird. Die Ladestation ist bereits im Lieferumfang enthalten. Nicht zum Tragen in der Nacht geeignet.

Diskrete Vibration	Direkt am Handgelenk
Klare Identifikation	Individuelle Symbole und Farben
Inklusive Ladegerät	Anschluss für Vibrationskissen
Reichweite	100 m
Größe und Gewicht	38 × 12 × 49 mm, 27 g



Standalone und Zubehör Visit

Erweitern Sie Ihre Visit Lösung

Vibio (Standalone)

BE1221 | HMW 13.99.04.4003



Beschreibung

Vibio ist ein Vibrationskissen mit Bluetooth-Funktion, es wird mit einer kostenlosen App für iOS oder Android bedient. Es können mehrere Alarme erstellt, die Vibrationsleistung variiert und Hinweise für Anrufe oder SMS gewählt werden.

Deutliche Vibrationen	Weckt auch Tiefschläfer
Bluetooth®	Zuverlässige Verbindung
Benachrichtigungen	Anrufe und/oder Nachrichten
Schlummerfunktion	Ziehen an der Schlaufe
Speicherfunktion	Arbeitet auch ohne Smartphone



Wecker Pro (Standalone)

BE1370 | HMW 13.99.04.3015



Beschreibung

Der Wecker Pro weckt Sie mit extra lauten Wecktönen, hellem LED-Blitzlicht und Vibrationen des beiliegenden Vibrationskissens. Er ist einfach zu bedienen und vollgepackt mit cleveren Features wie Nachtlit und Ausfall-Akkus.

Lautes Alarmsignal	Schrittweise auf über 100dB
Helles Blitzlicht	Vier Blitzlicht-LEDs
Vibrationskissen	Weckt Sie mit Vibration
Ausfall-Akkus	Funktioniert bei Stromausfall
Größe und Gewicht	121 x 92 x 108 mm, 390 g



Pager-Ladestation

BE1260

Beschreibung

Die Pager-Ladestation wird verwendet, um den Akku Ihres Pagers aufzuladen. Stellen Sie diese auf Ihren Nachttisch und verbinden Sie ein optionales Vibrationskissen, um während des Schlafs benachrichtigt zu werden, sobald ein Sender aktiviert wird.

Ladezeit	~ 6 Stunden
Ausfall-Akkus	Funktioniert bei Stromausfall
Anschlüsse	Zwei Vibrationskissen
Kabellänge	1,7 m
Größe und Gewicht	78 x 88 x 43 mm, 385 g



Alarmtrittmatte

BE9026

Beschreibung

Die Alarmtrittmatte von Bellman & Symfon wird zusammen mit dem Telefon-Sender/Transceiver oder dem Babyruf-Sender verwendet. Sie werden benachrichtigt, wenn jemand das Zimmer betritt oder das Bett verlässt.

Kabellänge	1,5 m
Anschlüsse	3,5 mm mono
Größe	540 x 395 x 4,6 mm
Gewicht	255 g
Farbe	Schwarz



Magnetschalter

BE9023

Beschreibung

Wird zusammen mit dem Telefon-Sender verwendet und benachrichtigt Sie, z.B. wenn eine Tür oder ein Fenster geöffnet wird. Das Trennen der Magnete wird dem Empfänger signalisiert, der dies mit Ton-, Lichtsignal oder Vibration anzeigt.

Kabellänge	0,5 m
Anschlüsse	3,5 mm mono
Schalter AN	< 1 cm vom Magnet
Schalter AUS	> 2 cm vom Magnet
Gewicht	25 g



Vibrationskissen

BE1270

Beschreibung

Das Vibrationskissen weckt sogar Tiefschläfer. Einfach das Vibrationskissen unter Ihrem Bettlaken oder Ihr Kopfkissen platzieren und mit einem Visit Empfänger oder einer Ladestation verbinden.

Kraftvolle Vibration	Weckt auch Tiefschläfer
Oberfläche	Anti-Rutsch-Beschichtung
Sichere Nutzung	Niedrig-Spannungsbetrieb
Kabellänge	2 m
Größe und Gewicht	88 x 88 x 27 mm, 120 g



Repeater

BE1510

Beschreibung

Der Repeater wird verwendet, um die Reichweite Ihres Visit Systems zu erweitern. Er ist nützlich bei großen Flächen oder in Bereichen mit dicken Wänden und kann auch als Multi-Sender genutzt werden.

Zuverlässig	Bis zu 200 m Reichweite
Signalwiederholung	Ermöglicht mehrere Repeater
Netzbetrieb	Minimierte Wartung
Batteriebetrieb	Funktioniert bei Stromausfall
Größe und Gewicht	60 x 98 x 30 mm, 110 g



Externes Triggerkabel

BE9253

Beschreibung

Das Trigger-Kabel wird verwendet, um eine vorhandene Türklingel mit dem Telefon-Sender BE1431/BE1433 per Klinke zu verbinden.

Kabellänge	0,5 m
Voltage	2-30 VDC / 3-24 VAC
Anschluss	3,5 mm stereo
Gewicht	25 g
Farbe	Weiß



Wandhalterung

BE9075

Beschreibung

Die Wandhalterung wird verwendet, um die Visit Tischblitzlampe (BE1441/BE1442) an die Wand zu montieren, sodass das Blitzlicht überall im Raum gesehen werden kann. Sie beinhaltet Schrauben und Dübel.

Material	Aluminium
Nutzung	Im Innenbereich
Größe	45 x 90 x 50 mm
Gewicht	110 g
Farbe	Weiß



Externes Mikrofon

BE9199/BE9200

Beschreibung

Das externe Mikrofon wird mit dem Tür-Sender verwendet. Sie können zum Beispiel hiermit die Gegensprechanlage erkennen lassen, während das interne Mikrofon des Senders die Türklingel erkennt.

Kabellänge	2,5 m / 0,75 m
Mikrofon	Piezoelektrisch
Anschlüsse	3,5 mm mono
Gewicht	15 g
Farbe	Weiß



Übersicht Wecken & Alarmieren

Für Zuhause und unterwegs die optimale Lösung



BE1580 / HMW 13.99.04.3016

Wecker Visit

Dieser Wecker ist Teil des Visit-Systems. Er weckt Sie wahlweise mit einem Alarmton, LED Blitzlicht und/oder Vibration durch das mitgelieferte Vibrationskissen, wenn es an der Tür klingelt, das Telefon läutet, das Baby Aufmerksamkeit benötigt oder wenn der Rauchalarm ausgelöst wird.

Lieferumfang

- ✓ BE1580 Wecker Visit
- ✓ BE1270 Vibrationskissen
- ✓ 4 × 1.2 V AAA NiMH-Akkus
- ✓ 7.5 V DC / 1000 mA Netzteil

Merkmale

- Lauter Ton**
Steigert sich bis zu 100 dB(A).
- Intensive Beleuchtung**
Weckt Sie mit LED Blitzen.
- Vibrationskissen**
Vibriert unter dem Kopfkissen.
- Nachtlicht**
Führt Sie zurück ins Bett.
- Ausfall-Akkus**
Arbeitet bei Stromausfall.

Alarmart

- Alarmton
- LED Blitzlicht
- Vibrationen vom Vibrationskissen

Visit Alarmart

- Orangefarbene LED, Schnuller-Symbol
Der Babyruf-Sender ist aktiviert
- Grüne LED, Tür-Symbol
Der Tür-Sender ist aktiviert
- Gelbe LED, Telefon-Symbol
Der Telefon-Sender ist aktiviert
- Rote LED, Feuer-Symbol
Der Rauchmelde-Sender ist aktiviert



BE1370 / HMW 13.99.04.3015

Wecker Pro

Dieser Wecker weckt Sie wahlweise mit einem ansteigendem Alarmton, LED Blitzlicht und/oder Vibration durch das mitgelieferte Vibrationskissen. Er ist einfach zu bedienen und hat zusätzliche Funktionen wie Nachtlicht, Ausfall-Akkus und einen direkten Telefonanschluss.

Lieferumfang

- ✓ BE1370 Wecker Pro
- ✓ BE1270 Vibrationskissen
- ✓ 4 × 1.2 V AAA NiMH-Akkus
- ✓ 7.5 V DC / 1000 mA Netzteil

Merkmale

- Lauter Ton**
Steigert sich bis zu 100 dB(A).
- Intensive Beleuchtung**
Weckt Sie mit LED Blitzen.
- Vibrationskissen**
Vibriert unter dem Kopfkissen.
- Nachtlicht**
Führt Sie zurück ins Bett.
- Ausfall-Akkus**
Arbeitet bei Stromausfall.

Alarmart

- Alarmton
- LED Blitzlicht
- Vibrationen vom Vibrationskissen

Hinweis: Dieser Wecker ist eine reine Stand Alone Variante und kann nicht mit der Visit Lichtsignalanlage genutzt werden!



BE1221 / HMW 13.99.04.4003

Vibio

Vibio ist ein kabelloses Vibrationskissen, das über Bluetooth mit Ihrem Mobiltelefon verbunden wird. Über die kostenlose App können Sie mehrere Alarme erstellen, die Vibrationsstärke auswählen oder die Benachrichtigungen von Anrufen und/oder SMS aktivieren.

Lieferumfang

- ✓ BE1221 Vibio Vibrationskissen
- ✓ USB-Ladekabel

Merkmale

- App gesteuert**
Passen Sie Ihre Alarme an.
- Starke Vibrationen**
Weckt selbst Tiefschläfer.
- Bluetooth 5**
Zuverlässige Kommunikation.
- Benachrichtigung**
Für Anrufe und SMS.
- Einstellen und vergessen**
Funktioniert ohne das Handy.

Alarmart

- Vibration
Stärke über App einstellbar

App Installation

Laden Sie die Vibio-App von dem App Store® oder Google Play™ herunter und folgen Sie den Installationsanweisungen.



Hörverstärker

Entdecken Sie die Freude des besseren Hörens

Maxi Pro TV-Set

BE8054



Beschreibung

Das Maxi Pro TV-Set ist mit Bluetooth-Technologie ausgestattet und wird einfach verbunden mit dem TV, Smartphone, Tablet oder Radio. Das Set beinhaltet das Maxi Pro, den Maxi Pro TV-Streamer und ein Kopfhörer-Headset.

Verbindungen	Qualcomm® aptX™ LL
Flexibel	Sprachübertragung, TV-Anbindung und Smartphone-Anrufe
Einfache Bedienung	Robustes Design und haptische Tasten
Lieferumfang	BE2021, BE2022, BE9233
Größe und Gewicht	140 × 45 × 27 mm, 197 g



Maxi Pro

BE2021



Beschreibung

Maxi Pro ist ein digitaler Hörverstärker, ideal für hörgeminderte Menschen oder als Ergänzung für Höreräteträger (mit Induktionsschleife). Mit der Bluetooth-Technologie ist die drahtlose Anbindung an Ihr Smartphone und den TV-Streamer möglich. Headset ist bereits beinhaltet.

Mikrofon	Omnidirektional
Signalverarbeitung	16 bit digital stereo
Verbindungen	Qualcomm® aptX™ LL
Akkus	Aufladbare Lithium-Ionen- Akkus
Maße und Gewicht	140 × 45 × 27 mm, 127 g



Mino

BE2030



Beschreibung

Mino ist ein digitaler Hörverstärker für diejenigen, die ein kleines und leichtes Gerät wollen, das diskret in die Tasche passt. Nutzen Sie Kopfhörer oder eine Induktionsschleife, wenn Sie Hörgeräte oder Cochlea-Implantate verwenden.

Mikrofon	Omni- und direktional
Signalverarbeitung	16 bit digital Stereo
Integrierte Telefonspule	Für Orte mit Ringschleifen
Akku	Aufladbarer Lithium-Ionen- Akku
Größe und Gewicht	99 × 48 × 22 mm, 74 g



Zubehör

Ergänzen Sie Ihre Hörlösung

Induktionsschlinge

BE9159/BE9161



Beschreibung

Die Induktionsschlinge ist bequem, leicht und erzeugt eine hohe Ausgangsleistung. Verbinden Sie diese mit Ihrem Hörverstärker und schalten Sie Ihr Hörsystem auf das „T“-Programm. Erhältlich mit einem langen oder kurzen Anschlusskabel.

Hohe Leistung	Dual-Kanal-Ausgang
Gewebehülle	Komfortabel & hygienisch
Knotenfreies Kabel	Einfach zu nutzen
Vergoldeter Stecker	Verhindert Korrosion
Kabellänge	90 cm oder 15 cm



Kopfhörer

BE9122

Beschreibung

Der Stereo-Kopfhörer verfügt über eine halbgeschlossene Kapsel und liefert klaren Sound. Er hat einen hervorragenden Klang, ist sehr robust und benutzerfreundlich.

Frequenzbreite	20 Hz - 20 kHz
Impedanz	32 Ω \pm 10%
Empfindlichkeit	113 dB/mW @ 1 kHz SPL
Anschluss	3,5 mm Stereo Klinke
Kabellänge	1,2 m



Einsteckhörer

BE9124

Beschreibung

Der Stereo-Einsteckhörer ist leicht und bietet klaren Sound mit viel Detail. Er ist geschlossen, mit minimalen Klangverlust und bietet große Ausgrenzung von Außengeräuschen.

Frequenzbreite	20 Hz - 20 kHz
Impedanz	16 Ω \pm 10%
Empfindlichkeit	104 dB/mW @ 1 kHz SPL
Anschluss	3,5 mm Stereo Klinke
Kabellänge	1,2 m



Kopfhörer-Headset

BE9233

Beschreibung

Mit integriertem Mikrofon bietet es die Möglichkeit, mit einem klaren Klang zu telefonieren und gleichzeitig die Hände frei zu haben.

Frequenzbereich	20 Hz - 20 kHz
Impedanz	32 Ω \pm 10%
Empfindlichkeit	\geq 113 dB/mW @ 1 kHz SPL
Anschluss	3.5 mm Stereo Klinke
Kabellänge	1.25 m



Einsteckhörer-Headset

BE9229

Beschreibung

Die Einsteckhörer mit Mikrofon wurden speziell für das Maxi Pro entwickelt und können so z.B. zum Musik Hören oder ungestörten Telefonieren verwendet werden. Sie verfügen über ein vollständig integriertes Mikrofon und eine Tastenbedienung.

Frequenzbereich	20 Hz - 20 kHz
Impedanz	16 Ω +/- 10%
Empfindlichkeit	93 dB/mW @ 1 kHz SPL
Anschluss	3.5 mm Stereo Klinke
Kabellänge	1.2 m



Externes Mikrofon

BE9136

Beschreibung

Das externe Mikrofon kann als Ansteck-Mikrofon während Sitzungen und Vorträgen verwendet werden.

Kabellänge	1 m
Anschluss	2,5 mm Stereo
Mikrofon	Omnidirektional
Gewicht	12 g
Farbe	Schwarz



Kabel Kit

BE9126

Beschreibung

Verwenden Sie das Kabel-Kit, um Ihren Hörverstärker an Ihren Fernseher oder Hi-Fi-System anzuschließen und genießen Sie hohe Klangqualität in Stereo. Das Kit enthält ein 5 Meter Stereo-Kabel und einen Stereo-Cinch-Adapter.

Kabellänge	5 m
Kabel-Anschluss	2,5 zu 3,5 mm Stereo
Adapterlänge	25 cm
Adapter Anschluss	3,5 mm Stereo zu Cinch
Farbe	Schwarz



Reise-Etui

BE9147

Beschreibung

Das Reise-Etui ist speziell für unsere Hörverstärker ausgelegt. Es ist aus strapazierfähigem, schwarzem Canvas Stoff, mit einem verstärkten Deckel, der effizient Ihr Zubehör während der Reise schützt.

Robustes Canvas	Widerstandsfähig
Verstärkter Deckel	Schützt Ihre Produkte
Magnetverschluss	Leicht zu öffnen/schließen
Farbe	Schwarz
Größe und Gewicht	19 x 15 x 5 cm, 240 g





Unsere Passion ist das Hören

Bellman & Symfon Schweden hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Lebensqualität für Menschen mit Hörminderung zu verbessern. Unsere Mitarbeiter und Partner haben sich dieser Mission gewidmet. Wir arbeiten eng mit Hörakustikern und führenden Experten daran, besseres Hören für jeden zu ermöglichen.

Bellman & Symfon Deutschland GmbH
Mehlbachstrift 6
21339 Lüneburg
E-Mail info@bellman.de
Technischer Support
0800 74 333 38

PRODCAT_001ART018_DE

