




STRATOS RIC Produktinformation



Produktbeschreibung

| | | sound ST R312 | AQ sound ST R | AQ sound ST RT |
|-----------------------------------|----------------------------|--|--|---|
| | |  |  |  |
| Bezeichnung | | sound ST 9-R312 sound ST 7-R312 sound ST 5-R312 sound ST 3-R312 sound ST R312 myChoice | AQ sound ST 9-R AQ sound ST 7-R AQ sound ST 5-R AQ sound ST 3-R AQ sound ST R myChoice | AQ sound ST 9-RT AQ sound ST 7-RT AQ sound ST 5-RT AQ sound ST 3-RT AQ sound ST RT myChoice |
| Batterietyp | | 312 | | |
| Multifunktionstaster | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Telefonspule | | | | ✓ |
| Bluetooth® | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nanobeschichtung | | ✓ | ✓ | ✓ |
| IP-Schutzgrad ¹ | | IP68 | IP68 | IP68 |
| Dimensionen | L x W x D | 24 x 11 x 7 mm | 25 x 12 x 8 mm | 28 x 12 x 8 mm |
| Akku-Ladezeiten ² | 0% to 100% | | 3 h | 3 h |
| | 0% to 80% | | 1.5 h | 1.5 h |
| | 30 Min. Anpassung | | 10 Min. | 10 Min. |
| S Receiver | | | | |
| Max. Ausgangsschalldruck (dB SPL) | 2 cm ³ -Kuppler | 111 | 111 | 111 |
| Max. Verstärkung (dB) | 2 cm ³ -Kuppler | 47 | 47 | 47 |
| Frequenzbereich (Hz) | | <100 - 8000 | <100 - 8000 | <100 - 8000 |
| Betriebsstrom (mA) | | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| M Receiver | | | | |
| Max. Ausgangsschalldruck (dB SPL) | 2 cm ³ -Kuppler | 114 | 114 | 114 |
| Max. Verstärkung (dB) | 2 cm ³ -Kuppler | 51 | 51 | 51 |
| Frequenzbereich (Hz) | | <100 - 8000 | <100 - 8000 | <100 - 8000 |
| Betriebsstrom (mA) | | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| P Receiver | | | | |
| Max. Ausgangsschalldruck (dB SPL) | 2 cm ³ -Kuppler | 122 | 122 | 122 |
| Max. Verstärkung (dB) | 2 cm ³ -Kuppler | 59 | 59 | 59 |
| Frequenzbereich (Hz) | | <100 - 6300 | <100 - 6300 | <100 - 6300 |
| Betriebsstrom (mA) | | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| UP Receiver | | | | |
| Max. Ausgangsschalldruck (dB SPL) | 2 cm ³ -Kuppler | 132 | 132 | 132 |
| Max. Verstärkung (dB) | 2 cm ³ -Kuppler | 71 | 71 | 71 |
| Frequenzbereich (Hz) | | <100 - 6100 | <100 - 6100 | <100 - 6100 |
| Betriebsstrom (mA) | | 1.4 | 1.4 | 1.4 |

Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc.

¹ IP68 bedeutet, dass das Hörgerät wasserresistent und staubdicht ist. Es hat ein konstantes 60-minütiges Eintauchen in 1 Meter tiefem Wasser und 8 Stunden in der Staubkammer gemäß IEC60529 Standard schadlos überstanden.

² Die tatsächliche Ladezeit hängt auch vom Ladezustand und des Betriebalters des Akkus ab, dauert jedoch nie länger als 3 Stunden.

Gehäusefarben



UA – Cashmere Beige



UB – Mocha Brown



U4 – Sterling Silver



UC – Metallic Anthracite



U6 – Carbon Black

Performance Levels


| | | 9 First | 7 Business | 5 Comfort | 3 Economy |
|---|---|------------|---------------|--------------|--------------|
| INTELLIGENT AUTOSURROUND | | | | | |
| UPDATE | Intelligent AutoSurround Environments | 7 | 6 | 4 | 2 |
| | Laute Umgebung | ✓ | | | |
| | Sprache im Störgeräusch | ✓ | ✓ | | |
| | Musik | ✓ | ✓ | | |
| | Sprache in kleinen Gruppen | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | Ruhige Umgebung | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | Sprache in großen Gruppen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Sprache in ruhiger Umgebung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | AutoStream (SpeechStream, MusicStream) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | SurroundSupervisor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FOCUSING ON SPEECH | | | | | |
| NEU | Dynamic SpeechBeam mit Intelligent NoiseReduction | ✓ | | | |
| NEU | SpeechBeam mit Intelligent NoiseReduction | | ✓ | | |
| | ConversationOptimizer | ✓ | | | |
| | ConversationBoost | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | ConversationLift | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | SoundRestore (Frequenzkompression) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LOCALIZATION OF ACOUSTIC SIGNALS | | | | | |
| | SphereSound Natural | ✓ | | | |
| | SphereSound | ✓ | ✓ | ✓ | |
| COMFORT IN NOISE | | | | | |
| | NoiseReduction | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Sound Impulse Manager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Active Wind Block | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | FeedbackManager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Tinnitus Manager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PERSONALIZED ADJUSTMENTS | | | | | |
| UPDATE | Kanäle (G / AGC) | 20 | 20 | 16 | 12 |
| | FocussedFit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Intelligent Acclimatization | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | DataLogging | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NEU | Lifestyle Analyzer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WIRELESS CONNECTIVITY | | | | | |
| | Made For All (Telefonanbindung) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | PhoneConnect | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | BiLink | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | BiPhone | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| UPDATE | Freihändiges Telefonieren über Bluetooth® | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Bluetooth® Media-Streaming | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | TV Connector | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | PartnerMic | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Remote Control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | RogerDirect™ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| UPDATE | stream remote App | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Fitting


| | sound ST R312 | AQ sound ST R | AQ sound ST RT |
|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| HANSATON scout | Ab Version 5.0 | Ab Version 5.0 | Ab Version 5.0 |
| Noahlink Wireless | ✓ | ✓ | ✓ |
| NOAHLINK | - | - | - |
| HI-PRO, HI-PRO2 | - | - | - |

Akustische Ankopplung


| | S Receiver | M Receiver | P Receiver | UP Receiver |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Länge | | | | |
| Vier verschiedene Längen (0, 1, 2, 3), links und rechts | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dome | | | | |
| Cap Dome | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Open Dome - verfügbar in drei Größen (S, M, L) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Vented Dome - verfügbar in drei Größen (S, M, L) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Power Dome - verfügbar in drei Größen (S, M, L) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SlimTip | | | | |
| Acryl | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Silikon | ✓ | ✓ | ✓ | |
| cShell | | | | |
| Acryl | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Titanium | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fitting ranges | | | | |




Leicht- bis mittelgradiger Hörverlust



Leichter bis starker Hörverlust



Mild to severe hearing loss



Mittelgradiger bis starker Hörverlust

— Open Dome/Cap Dome
 Vented Dome
 - - - Power Dome or Slim

HANSATON myChoice

Die myChoice Hörsysteme können schnell auf das gewünschte Performance Level passend zu Ihrer Empfehlung eingestellt werden. Die STRATOS MyChoice Hörsysteme bieten alle Performance Level in einem Hörsystem und geben Ihnen und Ihren Kunden so die Möglichkeit bei der ersten Anpassung, die bestmögliche Lösung zu finden oder es können kurze Zeiträume zwischen Reparaturen überbrückt werden.

HANSATON STRATOS RIC Lademöglichkeiten



COMFORT CHARGER COMBI

Der Comfort Charger Combi ist Ladestation und Hörgeräteetui in einem. Durch die optionalen HADEO Trockenkapseln trocknet die geschlossene Comfort Charger Combi auch die Hörsysteme.



COMFORT POWER PACK

Der Comfort Power Pack hat einen festverbauten Lithium-Ionen-Akku, mit dem die Hörsysteme auch unterwegs ohne feste Stromversorgung bis zu sieben Mal aufgeladen werden können.



HANSATON CHARGER

Der kleinere HANSATON Charger kombiniert komfortables Laden und attraktives Design. Mit einer maximalen Ladezeit von nur drei Stunden, können Hörsysteme mit Lithium-Ionen-Akku aufgeladen werden.

HANSATON STRATOS RIC Bluetooth® Versionen

Telefon- & Audio-Streaming

Bluetooth® 4.2 Wireless Technologie und den meisten älteren Bluetooth® Telefonen

Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc.

Wireless Communication Portfolio

| | sound ST R312 | AQ sound ST R | AQ sound ST RT |
|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Wireless-Zubehör | | | |
| TV Connector | ✓ | ✓ | ✓ |
| PartnerMic | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remote Control | ✓ | ✓ | ✓ |
| Roger | | | |
| RogerDirect™ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apps | | | |
| stream remote App | ✓ | ✓ | ✓ |



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Switzerland

2021-02 027-6624-01
©2021 Sonova AG. All rights reserved.

