

# HANSATON FOKUS Portfolioübersicht



sound FS R312	AQ sound FS R	AQ sound FS RT	AQ sound FS S¹	AQ beat FS R	beat FS RT675 UP
RIC Hörsysteme				HdO Hörsystem	

Hörsysteme	Performance Level	Batterie	Leistung	Zubehör & Extras
sound FS R312 (Batterie 312 RIC-System mit Wippschalter)	9, 7, 5, 3, 1, myChoice*	312	S, M, P und UP	TV Connector, RogerDirect, PartnerMic, Remote Control, stream remote App
AQ sound FS R (Akku RIC-System mit Wippschalter)	9, 7, 5, 3, 1, myChoice*	Li-ion	S, M, P und UP	TV Connector, RogerDirect, PartnerMic, Remote Control, stream remote App, HANSATON Charger, HANSATON Comfort Charger Combi
AQ sound FS RT (Akku RIC-System mit Telefonspule und Wippschalter)	9, 7, 5, 3, 1, myChoice*	Li-ion	S, M, P und UP	TV Connector, RogerDirect, PartnerMic, Remote Control, stream remote App, HANSATON T Charger
AQ sound FS S¹ (RIC-Style-System )	9, 7, 5, 3, myChoice*	Li-ion	S, M, P	TV Connector, RogerDirect, PartnerMic, Remote Control, stream remote App, HANSATON S Charger
AQ beat FS R (Akku HdO-System mit Wippschalter)	9, 7, 5, 3, 1, myChoice*	Li-ion	P	TV Connector, RogerDirect, PartnerMic, Remote Control, stream remote App, Easy Line Charger Combi BTE 2, HANSATON Charger
beat FS RT675 UP (Power HdO-System mit Telefonspule und Wippschalter)	9, 7, 5, 3, 1, myChoice*	675	UP	TV Connector, RogerDirect, PartnerMic, Remote Control, stream remote App

## Leistungsstark und modern

Die stylischen Gehäuse der FOKUS Hörsysteme sind – aufgrund der speziellen Plasmabeschichtung – staubgeschützt und wasserresistent.



Carbon Black  
(U6)



Metallic Anthracite  
(UC)



Sterling Silver\*  
(U4)



Cashmere Beige  
(UA)



Mocha Brown  
(UB)

\*myChoice nur in Farbe U4 erhältlich.

<sup>1</sup>Die FOKUS Style Produkte sind in den Farben Sterling Silver, Metallic Anthracite und Carbon Black erhältlich.  
sound FS R312 und AQ beat FS R verfügbar ab Dezember 2023.

Name	Performance Level	LAmax / Vmax (2ccm Kuppler)											
		Kanäle (G / AGC)			Programme (Intelligent AutoSurround / Manual)			Batteriegröße / Akku			Manuelles Programm		
sound FS R312	9	S:111/47 M:114/51 P:122/59 UP:132/71	20	8/3/5	312						Sprache in großen Gruppen		
AQ sound FS R	9	S:111/47 M:114/51 P:122/59 UP:132/71	20	8/3/5	Li-ion						Sprache im lauten Störgeräusch		
AQ sound FS RT	9	S:111/47 M:114/51 P:122/59 UP:132/71	20	8/3/5	Li-ion						Sprache in kleinen Gruppen		
AQ sound FS S	9	S:111/47 M:114/51 P:122/59 UP:132/71	20	8/3/5	Li-ion						Musik		
AQ beat FS R	9	Hörwinkel: 130/68, Slim Tube: 129/69	20	8/3/5	Li-ion						Ruhige Umgebung		
beat S RT675 UP	9	Hörwinkel: 141/84	20	8/3/5	675						Läute Umgebung		
sound FS R312	7	S:111/47 M:114/51 P:122/59 UP:132/71	20	6/3/5	312						Sprache im Störgeräusch		
AQ sound FS R	7	S:111/47 M:114/51 P:122/59 UP:132/71	20	6/3/5	Li-ion						Sprache in ruhiger Umgebung		
AQ sound FS RT	7	S:111/47 M:114/51 P:122/59 UP:132/71	20	6/3/5	Li-ion						AutoStream (SpeechStream, Music)		
AQ sound FS S	7	S:111/47 M:114/51 P:122/59 UP:132/71	20	6/3/5	Li-ion						SurroundSupervisor		
AQ beat FS R	7	Hörwinkel: 130/68, Slim Tube: 129/69	20	6/3/5	Li-ion						Stereo Beam <b>NEU</b>		
beat S RT675 UP	7	Hörwinkel: 141/84	20	6/3/5	675						Dynamic SpeechBeam mit Intelligent Noise Reduction		
sound FS R312	5	S:111/47 M:114/51 P:122/59 UP:132/71	16	4/3/5	312						SpeechBeam mit Intelligent Noise Reduction		
AQ sound FS R	5	S:111/47 M:114/51 P:122/59 UP:132/71	16	4/3/5	Li-ion						Dynamic Speech Beam im Auto		
AQ sound FS RT	5	S:111/47 M:114/51 P:122/59 UP:132/71	16	4/3/5	Li-ion						ConversationOptimizer		
AQ sound FS S	5	S:111/47 M:114/51 P:122/59 UP:132/71	16	4/3/5	Li-ion						ConversationBoost		
AQ beat FS R	5	Hörwinkel: 130/68, Slim Tube: 129/69	16	4/3/5	Li-ion						ConversationLift		
beat S RT675 UP	5	Hörwinkel: 141/84	16	4/3/5	675						SoundRestore		
sound FS R312	3	S:111/47 M:114/51 P:122/59 UP:132/71	12	2/3/5	312						SphereSound Natural		
AQ sound FS R	3	S:111/47 M:114/51 P:122/59 UP:132/71	12	2/3/5	Li-ion						SphereSound		
AQ sound FS RT	3	S:111/47 M:114/51 P:122/59 UP:132/71	12	2/3/5	Li-ion						NoiseReduction (Störgeräusch)		
AQ sound FS S	3	S:111/47 M:114/51 P:122/59 UP:132/71	12	2/3/5	Li-ion						Sound Impulse Manager		
AQ beat FS R	3	Hörwinkel: 130/68, Slim Tube: 129/69	12	2/3/5	Li-ion						Active Wind Block		
beat S RT675 UP	3	Hörwinkel: 141/84	12	2/3/5	675						FeedbackManager		
sound FS R312	1	S:111/47 M:114/51 P:122/59 UP:132/71	12	0/3/5	312	•					Tinnitus Manager		
AQ sound FS R	1	S:111/47 M:114/51 P:122/59 UP:132/71	12	0/3/5	Li-ion	•					FocusedFit		
AQ sound FS RT	1	S:111/47 M:114/51 P:122/59 UP:132/71	12	0/3/5	Li-ion	•					Intelligent Acclimatization		
AQ sound FS S	1	S:111/47 M:114/51 P:122/59 UP:132/71	12	0/3/5	Li-ion	•					DataLogging		
AQ beat FS R	1	Hörwinkel: 130/68, Slim Tube: 129/69	12	0/3/5	Li-ion	•					Lifestyle Analyzer <b>UPDATED</b>		
beat S RT675 UP	1	Hörwinkel: 141/84	12	0/3/5	675	•					Made For All (MFA)		